

Clax DS Desotherm

Detergente para desinfecção termoquímica a 40°C ou acima

Descrição

Clax DS Desotherm é um detergente de lavagem completo com zero-Fosfatos e propriedades desinfectantes, especialmente formulado para utilização em lavandarias comerciais ou de utilização própria. O produto foi desenvolvido para doseamento automático ou manual e pode ser utilizado em águas de todas as durezas. **Clax DS Desotherm** é indicado para lavagem de roupa de algodão branca, algodão sintético, bem como tecidos de cores fixas.

Propriedades

Clax DS Desotherm é um detergente em pó enzimático com zero-Fosfatos, baseado numa eficaz mistura de tensoactivos, sequestrantes da dureza da água, agentes anti-acinzentamento e anti-corrosão. O produto também contém um sistema de branqueamento a médias temperaturas. Assim, é excelente na remoção de sujidades de gordura/óleo e na remoção de partículas de sujidade. Pode ser utilizado na maioria das águas com durezas comuns sem prejuízo da capacidade de lavagem.

O produto provou ser um desinfectante eficaz a temperaturas na ordem dos 40°C e superiores. A eficácia de desinfecção foi provada através de testes EN externos. **Clax DS Desotherm** é um detergente de lavagem principal de dose única que pode ser utilizado para a lavagem de roupa de hospitais e outros estabelecimentos de saúde, bem como roupa de hotéis e fardas.

Benefícios

- Excelente performance numa vasta gama de nódoas e sujidades
- Bom branqueamento da roupa, evita o acinzentamento
- Branqueamento eficaz a médias temperaturas (danos mínimos para os tecidos)
- Eficaz em sujidades proteicas (ex: sangue e nódoas de alimentos)
- Evita a corrosão dos componentes da máquina
- Desinfecção a temperaturas de 40°C ou acima

Instruções de utilização

O nível de dosagem depende da classificação de lavagem. Por favor verificar a tabela de dosagem no saco para uma lavagem normal.

Para desinfecção: (EN 1276 ; EN 13727)

4,5 g/L com 15 minutos de tempo de contacto a 40 °C. (18 g/Kg roupa no banho: relação da roupa 4:1)

Para melhores resultados:

Use água descalcificada

Separe os artigos de poliéster de algodão dos outros artigos e lave-os em separadamente


Separe os artigos brancos dos artigos de cor.

Divida os artigos pelo grau de sujidade: ligeira, média ou muito suja

Dados técnicos

Aspecto:	Pó branco solto com pepitas azuis
Densidade da massa [g/L]:	640
pH a 1% :	10,7
Alcalinidade total:	25.5

3ZP13



Clax DS Desotherm

Informação microbiológica

Clax DS Desotherm é um desinfectante em pó com provas efectuadas em laboratórios externos com os seguintes métodos de teste:

EN 1276: Passou a 4,5 g/L ; 40 °C; 15 minutos de tempo de contacto.

EN13727: Passou a 4,5 g/L ; 40 °C; 15 minutos de tempo de contacto.

JohnsonDiversey (P)

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000

www.johnsondiversey.pt

P01298PTPT-01

© Copyright 2007 JohnsonDiversey